



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 6
GTIN	7610733086375
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

tapptjocklek a	1,2 mm
kling-Ø	6 mm
hål-Ø	3,7 mm
totallängd	185 mm
för muttrar	M3
klinglängd	90 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar