

VBW**Rörtång, rör-Ø: 1.1/2tum**

Beställningsdata

Ordernummer	810100 1.1/2
GTIN	4005887266408
Artikelklass	83E

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 90°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

Material:

Specialverktøgsstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade.

Teknisk beskrivning

spännvidd	59 mm
totallängd	410 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
Käftvinkel	90 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdad stål	induktionshärdad
Material tång	Specialverktøgsstål
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Räfflad mutter Typ 1.1/2	810520 1.1/2
--------------------------	--------------