



## Spårmuttermejsel, kling-Ø: 9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	666600 9
GTIN	7610733086399
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

#### Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

#### Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	100 mm
totallängd	205 mm
tapptjocklek a	2 mm
för muttrar	M5
kling-Ø	9 mm
hål-Ø	5,3 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar