



Elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, Antal skruvmejslar: 12



Beställningsdata

Ordernummer	667170 12
GTIN	4013288192141
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Handtag med roterande topp och snabbdragningszon. **Klinga** av specialstål.

leveransinnehåll:

12 delar i vikbar textilväska.

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 664600 storlek 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.

Vardera 1 skruvdragare för Phillips nr 668800 storlek 00 och 0.

Vardera 1 skruvdragare för Torx® liknande nr 625770 storlek TX5 och TX6.

Vardera 1 skruvdragare för invändig sexkant nr 627470 storlek 0,9; 1,5; 2.

OBS!:

ESD "Big Pack" med 25 delar kan levereras från vår shop under 669924 storlek 25.

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	12
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel

tillverkarens beteckning	Kraftform Micro 12 Universal 1
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 0	668800 0
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikskruvdragare, för Torx®Kraftform Micro Torx®-profil TX6	625770 TX6
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 2,5 mm	664600 2,5
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 3 mm	664600 3
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 0,9 mm	627470 0,9
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 1,8 mm	664600 1,8
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 1,5 mm	627470 1,5
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro mejselbredd b 2 mm	664600 2
Elektronikmejsel för PhillipsKraftform Micro krysspårstorlek 00	668800 00
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 2 mm	627470 2
Elektronikskruvdragare, för Torx®Kraftform Micro Torx®-profil TX5	625770 TX5