

Garant**Spiralborr, extra lång HSS<CRLF>FS, obelagd, Ø DC h8 × totallängd L:
5,5X205mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116240 5,5X205
GTIN	4045197028747
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Med exakt it spets slipning.

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona. Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.

Med urspetsning form C

Fördel:

Specialdjuphålsborr. För mycket djupa eller djupliggande borrhål. Den parabolformade spiralen ger god spånavgång och därför behövs inte så frekvent spånutdrivning vid mycket djupa borrar.

Rekommendation:**Största borrhål:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	140 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm/v
Nominell Ø D_c	5,5 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D_s	5,5 mm

totallängd L	205 mm
Norm	DIN 1869
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	131,8 mm
Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	FS
Spiralvinkel	38 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	50 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	32 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	21 m/min	P
GG(G)	lämplig	18 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		