



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 11
GTIN	7610733086405
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

kling-Ø	11 mm
för muttrar	M6
tapptjocklek a	2,5 mm
hål-Ø	6,4 mm
totallängd	220 mm
klinglängd	110 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar