




## Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar för spår och Phillips, helisolerade, Antal skruvmejslar: 4/2



### Beställningsdata

Ordernummer	667200 4/2
GTIN	4013288101877
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Wera Lasertip-klinga helisolerad upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 spårskruvmejsel nr 663100 strl 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvmejsel för Phillips nr 668600 strl 1 och 2.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

663100 4

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
isolerad mejselbredd b 4 mm

Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag isolerad  
krysspårstorlek 1

668600 1

Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag isolerad  
krysspårstorlek 2

668600 2

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
isolerad mejselbredd b 5,5 mm

663100 5,5

Verktöy sklämhållare för väggmontage Typ S

667077 S

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
isolerad mejselbredd b 3,5 mm

663100 3,5

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag  
isolerad mejselbredd b 2,5 mm

663100 2,5