



Nitandragare, för nitskaft-Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	744600 6
GTIN	4024089057843
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splinter.

Norm:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

för nitskaft-Ø	6 mm
skafttjocklek (maximal)	16 mm
totalängd	110 mm
hålbredd	7 mm
Produktslag	Nitandragare