



## Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar för spår och Phillips, helisolerade, Antal skruvmejslar: 4/2



### Beställningsdata

Ordernummer	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Smalt handtag med hudvänlig elastomermantel och slagtålig polypropenkärna. Handtag och klinga **helisolerade upp till 1 000 V** enligt **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 663000 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvdragare för Phillips nr 668370 storlek 1 och 2.

1 **klämhållare** nr 667077 storlek M.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för Phillips, Classicisolerad krysspårstorlek 2	668370 2
Elektrikerskruvdragare för Phillips, Classicisolerad krysspårstorlek 1	668370 1
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 4 mm	663000 4
Verktogsklämhållare för väggmontage Typ M	667077 M
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663000 5,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663000 2,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663000 3,5