



Skruvdragarsortiment med fällbart handtag, 9 delar för Phillips och sexkant, Antal delar: 9



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 667645 9 |
| GTIN | 7610733205653 |
| Artikelklass | 63E |

Beskrivning

Utförande:

Handtag av transparent, slagtålig plast. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.

Fördel:

Starkt minskad "cam-out-effekt" tack vare spetsar med mycket exakt passform, t.ex. planparallella spårmejslar och precisionsfrästa kryssmejslar. Det fällbara handtaget möjliggör två funktioner:

- **Snabb åtdragning (med handtaget rakt).**
- **Åtdragning med stor kraft (med handtaget vinklat i 90°).**

Innehåll:

fällbart handtag: 1 st

Klingor för Phillips nr 659870: storlek 1; 2; 3

Sexkantklingor nr 659878: storlek 3; 4; 5; 6; 8

OBS!:

Reservklingor finns under nr 659870–659884.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------------------|
| Antal delar | 9 |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips |
| Produktslag | Skruvmejslar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| 8 mm klingaför Phillips krysspårstorlek 2 | 659870 2 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX25 | 659882 TX25 |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 9 mm | 659880 9 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX20 | 659882 TX20 |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 10 mm | 659880 10 |
| 8 mm klingaPozidriv krysspårstorlek 3 | 659872 3 |
| 8 mm klinga6-kant sexkant 4 mm | 659878 4 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX30 | 659882 TX30 |
| 8 mm klingaPozidriv krysspårstorlek 2 | 659872 2 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX15 | 659882 TX15 |
| 8 mm klinga6-kant sexkant 8 mm | 659878 8 |
| 8 mm klinga förTorx Plus® Torx Plus®-profil 20IP | 659884 20IP |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 6 mm | 659880 6 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX45 | 659882 TX45 |
| 8 mm klingaför Phillips krysspårstorlek 3 | 659870 3 |
| 8 mm klinga förTorx Plus® Torx Plus®-profil 30IP | 659884 30IP |
| 8 mm klinga förTorx Plus® Torx Plus®-profil 15IP | 659884 15IP |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 13 mm | 659880 13 |
| 8 mm klinga förTorx® Torx®-profil TX40 | 659882 TX40 |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 8 mm | 659880 8 |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 11 mm | 659880 11 |
| 8 mm klingaför Phillips krysspårstorlek 1 | 659870 1 |

| | |
|--|-------------|
| 8 mm klinga6-kant sexkant 6 mm | 659878 6 |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 7 mm | 659880 7 |
| 8 mm klinga6-kant sexkant 10 mm | 659878 10 |
| 8 mm klinga6-kant sexkant 5 mm | 659878 5 |
| 8 mm klinga förTorx Plus® Torx Plus®-profil 25IP | 659884 25IP |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 12 mm | 659880 12 |
| 8 mm klinga förTorx Plus® Torx Plus®-profil 10IP | 659884 10IP |
| 8 mm klinga6-kant-hylsnycklar nyckelvidd 5,5 mm | 659880 5,5 |