



Nitstans, för nitskaft-Ø: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	744700 2
GTIN	4049002002694
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

för nitskaft-Ø	2 mm
totallängd	100 mm
Huvud-Ø	3,5 mm
skafttjocklek (maximal)	10 mm
Produktslag	Nitstans