




Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar för spår och Pozidriv, helisolerade, Antal skruvdragare: 4/2



Beställningsdata

Ordernummer	667250 4/2
GTIN	4013288101884
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Wera Lasertip-klinga helisolerad upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

leveransinnehåll:

Vardera 1 spårskruvmejsel nr 663100 strl. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvmejsel för Pozidriv nr 668700 strl. 1 och 2.

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
---	------------

Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag isolerad krysspårstorlek 2	668700 2
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad mejselbredd b 2,5 mm	663100 2,5
Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag isolerad krysspårstorlek 1	668700 1
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Verktöyghållare för väggmontage Typ S	667077 S
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5