



## Montagemejselsats, Antal delar: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	667400 11
GTIN	4013288000675
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast för de olika klingorna. **Sexkantsklingor** av specialstål med mycket hög seghet och hög hårdhet. Mikromatt förkromad yta, stålgrå mejselspetsar.

#### Innehåll:

2 spårklingor: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 klinga för Phillips: strl 1 / strl 2

1 Pozidriv-klinga: strl 1 / strl 2

3 insexklingor: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 sida med klotformat huvud)

3 bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftformhandtag nr 667410: 1 st

#### leveransinnehåll:

Inklusive textiltfodral.

### Teknisk beskrivning

totallängd	175 mm
Antal delar	11
klinglängd	100 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	88/1
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 6 mm	667450 6
Skruvmejselklinga för Phillips krysspårstorlek 1+2	667430 1+2
Löst kraftformhandtag	667410
Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX20+25	667460 TX20+25
Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX30+40	667460 TX30+40
Skruvmejselklinga för spårskruv, dubbelsidig eggbredd 5+7 mm	667420 5+7
Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX10+15	667460 TX10+15
Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 4 mm	667450 4
Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 5 mm	667450 5
Skruvmejselklinga för Pozidriv krysspårstorlek 1+2	667440 1+2
Skruvmejselklinga för spårskruv, dubbelsidig eggbredd 4+6 mm	667420 4+6