



Huggjärn, mejselspets: 10X2mm



Beställningsdata

Ordernummer	743400 10X2
GTIN	4049002006739
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell **seghärdning** förhindrar splinter.

Användningsdata:

För huggning mellan borrhål.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

mejselspets	10×2 mm
skaftlängd	125 mm
vikt	80 g
Produktslag	Huggjärn