



Kraftform Kompakt VDE-sortiment, Antal delar: 18



Beställningsdata

Ordernummer	667260 18
GTIN	4013288191083
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftform-handtag med 154 mm långa **utbytesklingor (inklusive elskåpsnycklar)** **helisolerade upp till 1000 V** enligt **SS EN 6000 / VDE 0682-201** och en spänningsprovare (upp till 250 V enligt VDE 0680/6) i en stabil vikbar textiltväska med kardborrbandslås och bältesögla.

Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klingor för Phillips: PH1 och PH2

pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2

Phillips-spår (kombiprofil): PH/S1 och PH/S2 (kombiprofil)

Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ/S1 och PZ/S2 (kombiprofil)

Fyrkant: 8 mm och 1/4 tum (89 mm lång)

Trekant: 9 mm (89 mm lång)

Rund med vingar: (89 mm lång)

spänningsprovare nr 665030: strl 3

Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: storlek 1

Teknisk beskrivning

Antal delar	18
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel

Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Nyckel med dubbelax
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
tillverkarens beteckning	KK VDE 18 Universal 1
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vridbar kåpa	nej
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Kraftformhandtag VDE separat Typ 1	667411 1
------------------------------------	----------