



Montagemejselsats med spärrfunktion, Antal delar: 7



Beställningsdata

Ordernummer	667405 7
GTIN	4013288156266
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast för de olika klingorna. **Sexkantsklingor** av specialstål med mycket hög seghet och hög hårdhet. Mikromatt förkromad yta, stålgrå mejselspetsar. Handtag **med spärrfunktion** (höger-, vänstergång och låsning).

Innehåll:

1 spårklinga: 4×0,6 / 6×1,0
1 klinga för Phillips: strl 1 / strl 2
1 Pozidriv-klinga: strl 1 / strl 2
1 insexklinga: 4 / 5 mm
2 bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
kraftformhandtag med spärrfunktion: 1 st

leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Teknisk beskrivning

Antal delar	7
klinglängd	100 mm

totallängd	175 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX30+40	667460 TX30+40
Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 4 mm	667450 4
Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX20+25	667460 TX20+25
Skruvmejselklinga för Torx®-skruvar Torx®-profil TX10+15	667460 TX10+15
Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 6 mm	667450 6
Skruvmejselklinga för Phillips krysspårstorlek 1+2	667430 1+2
Skruvmejselklinga för insexskruvar sexkant 5 mm	667450 5
Skruvmejselklinga för spårskruv, dubbelsidig eggbredd 5+7 mm	667420 5+7
Skruvmejselklinga för Pozidriv krysspårstorlek 1+2	667440 1+2
Skruvmejselklinga för spårskruv, dubbelsidig eggbredd 4+6 mm	667420 4+6