



Nitandragare, för nitskaft-Ø: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	744600 2
GTIN	4049002002601
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splinter.

Norm:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

skaftjocklek (maximal)	10 mm
hålbredd	2,5 mm
totallängd	100 mm
för nitskaft-Ø	2 mm
Produktslag	Nitandragare