



Mejsel- och hålstanssats i plasthållare specialkvalitet, antal verktyg: 6



Beställningsdata

Ordernummer	745100 6
GTIN	7610733086863
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Flat- och kryssmejsel för metall samt hålstans och körnare med åttakantigt skaft. Mejslarna är likformigt genomhårdade och därmed efterslipbara. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splitter.

Specialkvalitet = högsta möjliga spetshårdhet – ca HRC 59 – i förening med hög seghet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromat.

Innehåll:

Körnare: 1 st 120×12 mm

Hålstansar: vardera 1 st Ø 4; 5 mm

Flatmejslar: vardera 1 st 165; 180 mm

Kryssmejsel: 1 st. 165 mm

Teknisk beskrivning

antal verktyg	6
Produktslag	Mejsel

Tillbehör

Hålstansar, specialkvalitetförokromad spets-Ø 5 mm	745300 5
Kallmejsel/flatmejsel, specialkvalitet totallängd 180 mm	741000 180
Kallmejsel/kryssmejsel, specialkvalitet totallängd 165 mm	741100 165
Körnare, specialkvalitet,förokromad totallängd 120/12 mm	748900 120/12
Kallmejsel/flatmejsel, specialkvalitet totallängd 165 mm	741000 165
Hålstansar, specialkvalitetförokromad spets-Ø 4 mm	745300 4