



Nitandragare, för nitskaft-Ø: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	744600 4
GTIN	4024089057829
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

för nitskaft-Ø	4 mm
skafttjocklek (maximal)	12 mm
hålbredd	4,5 mm
totallängd	100 mm
Produktslag	Nitandragare