



Hörrörång med S-formade käftar, rör-Ø: 1.1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

HOLEX med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret. (Mer prisvärd modell.)

Material:

Kromvanadinstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

spännvidd	63 mm
totallängd	420 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
Käftvinkel	45 grad
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdad
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Räfflad mutter Typ 1.1/2

810520 1.1/2