



Hörrörtång med snabbinställning, rör-Ø: 2tum



Beställningsdata

Ordernummer	810750 2
GTIN	4049002104237
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd. Extremt användarvänligt arbete tack vare patenterad, **tidsbesparande snabbinställning** och inbyggt klämskydd som förhindrar klämskador. S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret. Handtag med **halkskyddande plastöverdrag**.

Norm:

DIN 5234

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

totallängd	560 mm
spännvidd	70 mm
rör-Ø	2 tum
Käftvinkel	45 grad
Handtagsutförande	Med halksäkert plastöverdrag
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
Norm	DIN 5234
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

