



Hålstanssats i metallkassett, antal verktyg: 6



Beställningsdata

Ordernummer	745700 6
GTIN	4049002084423
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splinter.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av kromvanadinstål, lackerat skaft.

Innehåll:

vardera 1 hålstans nr 745500: strl. 2; 3; 4; 5; 6
körnare nr 1 749000: Strl. 120/12

Teknisk beskrivning

antal verktyg	6
Produktslag	Drivdorn

Tillbehör

Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 5 mm	745500 5
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 3 mm	745500 3
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 2 mm	745500 2
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 6 mm	745500 6
Körnare, specialkvalitet, förkromad totallängd 120/10 mm	748900 120/10
Hålstansarkraftigt utförande spets-Ø 4 mm	745500 4
Körnare, normalkvalitet DIN 7250 totallängd 120/12 mm	749000 120/12