



Hörrörång med S-formade käftar, rör-Ø: 1.1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

HOLEX med **S-käftar** ger tre anläggningspunkter för röret. Handtag med **halkskyddande** plastöverdrag.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

rör-Ø	1,1/2 tum
spännvidd	63 mm
totallängd	420 mm
Käftvinkel	45 grad
Handtagsutförande	Med halksäkert plastöverdrag
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdad
Material tång	Kromvanadinstål
S-käft	ja
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Räfflad mutter Typ 1.1/2

810520 1.1/2