

VBW**Hörnrörtång, rör-Ø: 1/2tum**

Beställningsdata

Ordernummer	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Artikelklass	83E

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

VBW ger tre resp. fyra anliggningspunkter för röret. Sexkantförband och platta föremål kan därmed hållas i ett säkert grepp utan risk för deformation. Handtag med **halkskyddande** plastöverdrag.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdate. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

spännvidd	39 mm
rör-Ø	1/2 tum
totallängd	240 mm
Käftvinkel	45 grad
Handtagsutförande	Med halksäkert plastöverdrag
Tillverkningsprocess	helt smidd
Käft av seghärdat stål	induktionshärdat
Material tång	Kromvanadinstål
Svensk typ	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

