



Avisoleringstång, förkromad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	728735 160
GTIN	4003773039570
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-Ø). Infälld led med glappfri gång och retur fjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdad.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Skärform	Skärprisma
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
med retur fjäder	ja
med ställskruv för inställning av ledararea	ja
Produktslag	Skärande tång

