

Garant**Avisoleringstång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	728755 160
GTIN	4045197501653
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-Ø). Infälld led med glappfri gång och retur fjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.

Handtag med flerkomponenthölje, **isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tången är förkromad.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skärform	Skärprisma
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kolstål (C70)
Yta	förkromad
med retur fjäder	ja
med ställskruv för inställning av ledararea	ja

Produktslag

Skärande tång