



Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag, krysspårstorlek: 1



Beställningsdata

Ordernummer	667700 1
GTIN	4013288102188
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. **Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Micromatt förkromad yta.

för skruv-Ø: 2,1 – 3 mm

klinglängd: 80 mm

totallängd: 178 mm

sexkant för skruvnycklar: 8 mm

Teknisk beskrivning

för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
sexkant för skruvnycklar	8 mm
totallängd	178 mm
krysspårstorlek	1
klinglängd	80 mm
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

