



Mekanikerdrivdorn, Spets-Ø (D): 3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 747500 3 |
| GTIN | 7610733200481 |
| Artikelklass | 73B |

Beskrivning

Utförande:

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell **slaghuvudseghärdning** förhindrar splitter. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---------------------------------|
| totallängd L1 | 110 mm |
| dornlängd L2 | 25 mm |
| skaft-Ø S | 7 mm |
| Spets-Ø (D) | 3 mm |
| Spetshårdhet | 59 HRC |
| Utförande skalle | skalle med speciell seghärdning |
| Material | Extra-kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Drivdorn |