



Drivdornar, specialkvalitet förkromad, Spets-Ø (D): 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	746900 5
GTIN	7610733200726
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

Skalle med speciell seghärkning förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

dornlängd L2	40 mm
Spets-Ø (D)	5 mm
skaft-Ø S	10 mm
totallängd L1	150 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Material	Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn

