



## Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag, krysspårstorlek: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	667800 2
GTIN	4013288102232
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. **Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Micromatt förkromad yta.

för skruv-Ø: 3,1 – 5,2 mm

klinglängd: 100 mm

totallängd: 205 mm

sexkant för skruvnycklar: 10 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
klinglängd	100 mm
krysspårstorlek	2
sexkant för skruvnycklar	10 mm
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

