

**Drivdorn, normalkvalitet, lackerad, Spets-Ø (D): 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	747000 10
GTIN	4049002002885
Artikelklass	73U

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. **Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splitter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

Teknisk beskrivning

skaft-Ø S	12 mm
totallängd L1	150 mm
Spets-Ø (D)	10 mm
dornlängd L2	50 mm
Norm	DIN 6450 C
Material	Lufthärdat kromvanadinstål
Yta	lackerad
Produktslag	Drivdorn