



Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag, krysspårstorlek: 3



Beställningsdata

Ordernummer	667800 3
GTIN	4013288102249
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. **Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Micromatt förkromad yta.

för skruv-Ø: 5,3 – 7,2 mm

klinglängd: 150 mm

totallängd: 262 mm

sexkant för skruvnycklar: 13 mm

Teknisk beskrivning

klinglängd	150 mm
krysspårstorlek	3
sexkant för skruvnycklar	13 mm
totallängd	262 mm
för skruv-Ø	5,3 – 7,2 mm
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

