



Mekanikerdrivdorn, Spets-Ø (D): 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	747500 5
GTIN	7610733200504
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell **slaghuvudseghärdning** förhindrar splitter. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.

Teknisk beskrivning

skaft-Ø S	8 mm
dornlängd L2	35 mm
Spets-Ø (D)	5 mm
totallängd L1	120 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Utförande skalle	skalle med speciell seghärdning
Material	Extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn