



## Drivdornar, specialkvalitet pulverbelagda, Spets-Ø (D): 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	746920 6
GTIN	7610733243471
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

**Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

**Specialkvalitet**, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

#### Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat och pulverbelagt.

### Teknisk beskrivning

dornlängd L2	40 mm
Spets-Ø (D)	6 mm
totallängd L1	150 mm
skaft-Ø S	10 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Material	Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad, pulverbelagd
Produktslag	Drivdorn

