



Drivdornar, specialkvalitet förkromad, Spets-Ø (D): 16mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 746900 16 |
| GTIN | 7610733024148 |
| Artikelklass | 73B |

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

Skalle med speciell seghärkning förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|--|
| Spets-Ø (D) | 16 mm |
| totallängd L1 | 260 mm |
| skaft-Ø S | 18 mm |
| dornlängd L2 | 130 mm |
| Spetshårdhet | 59 HRC |
| Material | Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Drivdorn |

