



## Skiftnyckel med vändbar käft, totallängd: 255mm



### Beställningsdata

Ordernummer	813930 255
GTIN	7314150056361
Artikelklass	83F

### Beskrivning

#### Utförande:

Med ergonomiskt handtag av termoplastisk elastomer. Käftställning 15°. Sänksmidd, härdad och förkromad. **Skiftnyckeln blir** om man vänder den rörliga tandade backen inåt **till en rörtång**. Den tandade backen är induktionshärdad och garanterar god greppsäkerhet.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

### Teknisk beskrivning

största nyckelvidd	33 mm
totallängd	255 mm
totallängd	10 tum
vikt	430 g
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	precisionshärdad, rostskyddsbehandlat
Material	Höglapacitets-stållegering
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Vändbara backar	ja
Skalning	ja
Spärrfunktion	nej
Grepphylsa	ja
Produktslag	Skiftnyckel