

**Drivdornssats i metallkassett, normalkvalitet, antal drivdornar: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	747300 6
GTIN	4049002084416
Artikelklass	73U

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdat över hela sin längd.

Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

Innehåll:

vardera 1 drivdorn: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Teknisk beskrivning

antal drivdornar	6
Produktslag	Drivdorn

Tillbehör

Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 3 mm	747000 3
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 5 mm	747000 5
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 8 mm	747000 8
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 4 mm	747000 4
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 2 mm	747000 2
Drivdorn, normalkvalitet, lackerad Spets-Ø (D) 6 mm	747000 6