



## Glasfiberdragfjäder Kati® Blitz compact i plastlåda, bandlängd: 20m



### Beställningsdata

Ordernummer	814870 20
GTIN	4044489018206
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

**3 mm** tjockt glasfiberband, **styv** och ändå **mycket flexibelt**. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.

I båda ändar limmade ändhylsor med gänga M5 för festsättning av fjäderhuvuden, kabeldragare eller dragöglor. Upp till radie 30 mm möjligt.

#### leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 2 fjäderhuvuden  $\varnothing$  7 och  $\varnothing$  10 mm, 5 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel- $\varnothing$  6–9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 Power Disk.

### Teknisk beskrivning

bandlängd	20 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1 kN
Maximal belastning på matarbandet	5 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

### Tillbehör

Skjuthandtag Easy Grip	814775
Kabelglidmedel	814760
Fjäderkulhuvud M5 Huvud-Ø 7 mm	814720 7
Kabeldragstrumpa M5 Typ 6	814710 6
Kabeldragstrumpa M5 Typ 10	814710 10
Lim	814750
Starthylsa M5	814740
Startkläpp M5 med ögla	814730
Fjäderkulhuvud M5 Huvud-Ø 10 mm	814720 10