

HOLEX**Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	815030 1.1/4
GTIN	4045197382702
Artikelklass	82A

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängen skäras direkt.

Teknisk beskrivning

skärtrissans Ø	25 mm
skärtrissans bredd	14 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 1.1/4 tum
skärtrissans hål	7,6 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Lös skärtrissaför stålrör för rörkapare 1.1/4 tum

815230 1.1/4

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35