



Provningspump "RP 50-S"



Beställningsdata

Ordernummer	814890
GTIN	4004625602003
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Robust stålplåtsbehållare med korrosionsbeständig beläggning och 12 liters volym. Manometern har finskala med internationella enheter (bar, psi, MPa). Minnesvisare för enkel bestämning av inställt tryck eller tryckfall. Smidig kraftöverföring till tryckkolven med ergonomisk pumpspak. Enkelt underhåll tack vare smörjnippel. Mätning via provslang med stålarmering och anslutning R 1/2".

Användningsdata:

Tryckkontroll med vatten eller olja av rörledningssystem och behållare enligt nationella och internationella riktlinjer (upp till 60 bar).

prov- och tryckområde, med delning 20 psi: 0 - 860 psi

prov- och tryckområde, med delning 1 bar: 0 - 60 bar

prov- och tryckområde, med delning 0,1 MPa: 0 - 6 MPa

behållarens längd: 720 mm

behållarens bredd: 170 mm

behållarhöjd: 260 mm

Teknisk beskrivning

behållarens längd	720 mm
prov- och tryckområde, med delning 1 bar	0 - 60 bar

behållarhöjd	260 mm
prov- och tryckområde, med delning 0,1 MPa	0 - 6 MPa
sugvolym per slag	45 ml
prov- och tryckområde, med delning 20 psi	0 - 860 psi
behållarens bredd	170 mm
tillverkarens beteckning	RP 50-S
Produktslag	Provningspump