



Glasfiberdragfjäder Kati® Blitz compact i plastlåda, bandlängd: 30m



Beställningsdata

Ordernummer	814870 30
GTIN	4044489018305
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, **styv** och ändå **mycket flexibelt**. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.

I båda ändar limmade ändhylsor med gänga M5 för festsättning av fjäderhuvuden, kabeldragare eller dragöglor. Upp till radie 30 mm möjligt.

leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 2 fjäderhuvuden Ø 7 och Ø 10 mm, 5 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-Ø 6–9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 Power Disk.

Teknisk beskrivning

bandlängd	30 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1 kN
Maximal belastning på matarbandet	5 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

Tillbehör

Skjuthandtag Easy Grip	814775
Startkläpp M5 med ögla	814730
Fjäderkulhuvud M5 Huvud-Ø 10 mm	814720 10
Starthylsa M5	814740
Fjäderkulhuvud M5 Huvud-Ø 7 mm	814720 7
Lim	814750
Kabeldragstrumpa M5 Typ 6	814710 6
Kabeldragstrumpa M5 Typ 10	814710 10
Kabelglidmedel	814760