



Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 4tum



Beställningsdata

Ordernummer	815030 4
GTIN	4045197524515
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	23 mm
för rörytter-Ø	2 – 4 tum
skärtrissans hål	9,7 mm
skärtrissans Ø	41 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare