



Röravskärare med 3 skärtrissor för stålrör, för rör upp till: 2tum



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 815100 2 |
| GTIN | 4018754241910 |
| Artikelklass | 83A |

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthanntag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Denna röravskärare kan användas för kapning av redan dragna rör. Eftersom verktyget fungerar ungefär som en spärrnyckel är ett rörelseområde på 120° tillräckligt.

skärtrissans Ø: 41 mm

skärtrissans bredd: 19 mm

skärtrissans hål: 9 mm

för rörytter-Ø: 1/8 – 2 tum

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|-------------|
| skärtrissans hål | 9 mm |
| skärtrissans bredd | 19 mm |
| för rörytter-Ø | 1/8 – 2 tum |
| skärtrissans Ø | 41 mm |
| Antal styrrullar | 0 |
| Antal skärtrissor | 3 |
| Produktslag | Rörkapare |

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm

814920 54

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm

814920 54E

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35

Lös skärtrissaför stålrör

815250