



Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa, krysspårstorlek: 3



Beställningsdata

Ordernummer	668300 3
GTIN	4013288017758
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med **integrerade mjukzoner** (utom strl 4) och **slagkappa**. **Sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **som är genomgående till handtagets ände och** sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)

för skruv-Ø: 5,3 – 7,2 mm

klinglängd: 150 mm

totallängd: 262 mm

sexkant för skruvnycklar: 13 mm

Teknisk beskrivning

för skruv-Ø	5,3 – 7,2 mm
krysspårstorlek	3
sexkant för skruvnycklar	13 mm
totallängd	262 mm
klinglängd	150 mm
tillverkarens beteckning	917 SPH
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

