



## Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm<sup>2</sup>



### Beställningsdata

Ordernummer	729460 16
GTIN	4049002058981
Artikelklass	73T

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Fyrkantpressning** enligt DIN = optimala kontaktytor. Också för Twin-ledarändhylsor upp till 2x6 mm<sup>2</sup>.

### Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
för ledararea	0,08 - 6 mm <sup>2</sup>
Produktslag	Presstång