

Weidmüller **stripax® plus**avisolerings- och presstång**Beställningsdata**

Ordernummer	729493
GTIN	4008190067267
Artikelklass	73H

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment. Med längdanslag och tråдавbitare. Inbyggd presstation med magasin för ändhylsor (för bandvara, integrerat i handtaget).

Fördel:

Kapning och **avisolering** av kabeln samt **pressning** av ändhylsor **med ett och samma verktyg** utan tidsödande verktygsbyte.

Användningsdata:

Kabeldragnings- och installationsarbeten i små serier (t.ex. i kopplingskåp).

Specialtillbehör:

Ledarändhylssatser à 500 st (10 band à 50 st) nr 729497 i storlekarna 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

OBS!:

Endast ändhylsband nr 729497 från Weidmüller får användas. Ändhylsor på rulle kan leda till defekter.

totallängd: 210 mm

för ledararea: 0,5 - 2,5 mm²

Teknisk beskrivning

totallängd	210 mm
för ledararea	0,5 - 2,5 mm ²
tillverkarens beteckning	Stripax Plus 2.5

Produktslag

Presstång

Tillbehör

Ändhylssats för ledararea 0,75 mm ²	729497 0,75
Ändhylssats för ledararea 0,5 mm ²	729497 0,5
Ändhylssats för ledararea 1,0 mm ²	729497 1,0
Ändhylssats för ledararea 1,5 mm ²	729497 1,5
Ändhylssats för ledararea 2,5 mm ²	729497 2,5