



## Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa, krysspårstorlek: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	668300 4
GTIN	4013288017765
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast med **integrerade mjukzoner** (utom strl 4) och **slagkappa**. **Sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **som är genomgående till handtagets ände och** sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

#### Användningsdata:

**Skruvmejsel för Phillips** för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)

för skruv-Ø: 7,3 – 12,7 mm

klinglängd: 200 mm

totallängd: 317 mm

sexkant för skruvnycklar: 16 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	317 mm
klinglängd	200 mm
krysspårstorlek	4
sexkant för skruvnycklar	16 mm
för skruv-Ø	7,3 – 12,7 mm
tillverkarens beteckning	917 SPH
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

