



Presstång för ändhylsor, för ledararea: 2,5mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729400 2,5
GTIN	4049002052569
Artikelklass	73T

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd tångkropp. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Käftar med urtag för pressning av ändhylsor enligt DIN 46228.

Plastklädda handtag.

totallängd: 150 mm

för ledararea: 0,25 - 2,5 mm²

Teknisk beskrivning

för ledararea	0,25 - 2,5 mm ²
totallängd	150 mm
Handtag	med plastöverdrag
Yta	polerad
Produktslag	Presstång