



Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	815000 1.1/4
GTIN	4018754241880
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

skärtrissans Ø: 25 mm

skärtrissans bredd: 14 mm

skärtrissans hål: 7,5 mm

för rörytter-Ø: 1/8 – 1.1/4 tum

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	7,5 mm
skärtrissans Ø	25 mm
skärtrissans bredd	14 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 1.1/4 tum
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35

Lös skärtrissaför stålrör för rörkapare 1.1/4 tum

815200 1.1/4