



## Sidavbitare med avisoleringsfunktion VDE-isolerad, totallängd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	728780 160
GTIN	4003773040279
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Induktionshårdade precisionsskär (ca 60 HRC) för mjuk tråd. Precisionsavisoleringsknivar för entrådiga (massiva) ledare 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>. Skänklar med tjockväggiga grepphylsor **isolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Användningsdata:

Idealisk för elinstallationer.

#### Material:

Specialverktøgsstål, förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	160 mm
Avisolering för ledar-Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Avisolering för ledar-Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
Material	Specialverktøgsstål
Yta	förkromad

Produktslag

Skärande tång